

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Stezna visina L ₂	7,5 mm
ISO kod držača	A08F SVLCR/L05
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Širina vrata L ₄	6 mm
Veličina pločice	5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	9,2 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D _s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Momentni odvijača skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659905 200
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX5	675155 TX5
Momentni odvijača skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659956 200