

Garant**DC.T 11T308, Vrsta: HB730-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 260464 HB730-1 |
| GTIN | 4045197941442 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DC.T 11T308 HB730-1 Vrsta: HB730-1
Lomač odvojenih čestica: XUM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,4 - 3,3 mm
Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 35 - 230 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------|--------------------|
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Dubina reza a_p | 0,4 - 3,3 mm |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinut |
| Glavna primjena | UNI |
| Vrsta | HB730-1 |
| Posmak f | 0,15 - 0,35 mm/okr |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 35 - 230 m/min |
| Lomač odvojenih čestica | XUM |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Prevlaka | Nano-PVD |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T308 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |