

**Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, tip: 30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216625 30
GTIN	4045197941244
Razred artikla	220

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
minimalni dodirni $\varnothing D_{\max}$	42,3 mm
Duljina izboja L_1	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP..09T308
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219841 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing drške D_s h6	20 mm
\varnothing D	30 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm

211750 3,0