

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
16/07mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261353 16/07
GTIN	4045197941565
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	36 mm
ISO kod držača	A16M SVVCR/L07
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Stezna visina L_2	15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 27 VC.. 0702..
Minimalni Ø predbušnja D_{\min}	19,5 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Veličina pločice	7 mm
Širina vrata L_4	12,9 mm
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200