


**Garant****CNMG 120408, Vrsta: HB730-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	35 - 230 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	XUM
Glavna primjena	UNI
Vrsta	HB730-1
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak $f$	0,2 - 0,6 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	Nano-PVD

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje