

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Stezna visina L ₂	7,5 mm
Duljina glave L ₁	15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Minimalni Ø predbušnja D _{min}	10,2 mm
Udaljenost vrha od osi	5,5 mm
ISO kod držača	A08F SVVCR/L05
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Širina vrata L ₄	6 mm
Korisna dubina T	3,5 mm
Ø drške D _s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200