

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Ukupna duljina L	140 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
ISO kod držača	A12L SVJCR/L07
Duljina glave L ₁	18 mm
Udaljenost vrha od osi	2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Širina vrata L ₄	7,8 mm
Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	13 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200