

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB730-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB730-1 Vrsta: HB730-1
Lomač odvojenih čestica: XUM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Posmak f : 0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 35 - 230 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	XUM
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	35 - 230 m/min
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Vrsta	HB730-1
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,5 - 6 mm
Prevlaka	Nano-PVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje