

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 261347 16/07 |
| GTIN | 4045197941510 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------|
| Udaljenost vrha od osi | 11 mm |
| Ukupna duljina L | 150 mm |
| Minimalni Ø predbušenja D _{min} | 19,5 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 0702.. |
| ISO kod držača | A16M SVLCR/L07 |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| Stezna visina L ₂ | 15 mm |
| Veličina pločice | 7 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 27 |
| Duljina glave L ₁ | 36 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Širina vrata L ₄ | 14,5 mm |
| Korisna dubina T | 5 mm |
| Ø drške D _s | 16 mm |
| Standard | Tvornička norma |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Momentni odvijača skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm | 659905 200 |
| Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX6 | 675155 TX6 |
| Momentni odvijača skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm | 659956 200 |