

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	5 mm
Udaljenost vrha od osi	3 mm
ISO kod držača	A08F SVJCR/L05
Duljina glave L ₁	15 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 26 VC.. 0501..
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	8 mm
Stezna visina L ₂	7,5 mm
Širina vrata L ₄	6 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ø drške D ₅	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200