

Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB730-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB730-1 Vrsta: HB730-1
Lomač odvojenih čestica: XUM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Posmak f : 0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 35 - 230 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	35 - 230 m/min

Dubina reza a_p	0,5 - 6 mm
Lomač odvojenih čestica	XUM
Glavna primjena	UNI
Vrsta	HB730-1
Prevlaka	Nano-PVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje