

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	1,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	13 mm
Stezna visina L_2	9 mm
ISO kod držača	A10K SVJCR/L07
Duljina glave L_1	18 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ukupna duljina L	125 mm
Širina vrata L_4	6,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Veličina pločice	7 mm
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200