

Garant**VCMT 070202, Vrsta: HB7025-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Razred artikla	211

Opis

VCMT 070202 HB7025-1 Vrsta: HB7025-1
Lomač odvojenih čestica: SF
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 190 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7025-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a_p	0,05 - 0,4 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 190 m/min
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	SF
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje