

**Garant**

**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	13 mm
ISO kod držača	A12L SVJCR/L07
Udaljenost vrha od osi	2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Kut rezne oštrice $\kappa$	142 stupanj
Stezna visina $L_2$	11 mm
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Ukupna duljina $L$	140 mm
Širina vrata $L_4$	7,8 mm
Duljina glave $L_1$	18 mm
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200