

Garant
VCMT 070202, Vrsta: HB7125-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Razred artikla	211

Opis

VCMT 070202 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
 Lomač odvojenih čestica: VF
 Tolerancija: MF
 Dubina reza a_p : 0,05 - 0,4 mm
 Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 180 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VF
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 180 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,05 - 0,4 mm

Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7125-1
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje