

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261352 12/07
GTIN	4045197941534
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	9 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Duljina glave L ₁	28 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
ISO kod držača	A12K SVVCR/L07
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	15,5 mm
Širina vrata L ₄	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Ukupna duljina L	125 mm
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200