

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	7,5 mm
Duljina glave L_1	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	8 mm
ISO kod držača	A08F SVJCR/L05
Ukupna duljina L	80 mm
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Širina vrata L_4	6 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Veličina pločice	5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Ø drške D_s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200