

**Garant****Kolica za palete, Površina za utovar širina×dubina: 1200X800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

Robusna čelična konstrukcija s 4 kutna nosača ravnih paleta i rešetkastih kutija. Elastične čvrste gume s 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s kugličnim ležajevima.

**Upotreba:**

Za držanje ravnih paleta i rešetkastih kutija.

**Lakiranje:**

Srebrno **praškasto lakirano**.

**Tehnički opis**

širina	1275 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina nosive površine	245 mm
Težina	36 kg
Ø kotača	160 mm
Materijal kotača	Elastična puna guma
Nosivost	1200 kg
Visina	300 mm
Širina nosive površine	1210 mm

Dubina površine za utovar	810 mm
Dubina	875 mm
Pomična ručica	ne
Vrsta proizvoda	Vozno postolje za palete