

**Garnitura držača za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255130 25
GTIN	4045197941732
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Duljina glave L ₁	25 mm
ISO kod držača	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Rezervni dio	259981 3
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 3	259981 3
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/12 mm	251112 25/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/15 mm	250610 25/15
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/16 mm	250018 25/16