

Garnitura držača za tokarenje, lijevi, veličina drške: 16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255131 16
GTIN	4045197941749
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	22 mm
Duljina glave L ₁	25 mm
Duljina glave L ₁	25 mm
Ukupna duljina L	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
ISO kod držača	PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Veličina drške	16 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Rezervni dio	259981 1
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Tvornička norma

Primjena	lijevi
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 1	259981 1
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 16/11 mm	250611 16/11
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 16/12 mm	251113 16/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 16/09 mm	250019 16/09