


**Garnitura držača za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255130 20
GTIN	4045197941725
Razred artikla	29W

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Veličina drške	20 mm
ISO kod držača	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Duljina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Rezervni dio	259981 2
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 2	259981 2
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/11 mm	250610 20/11
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/12 mm	250018 20/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/12 mm	251112 20/12