

**Garnitura držača za tokarenje, lijevi, veličina drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255131 20
GTIN	4045197941756
Razred artikla	29W

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Duljina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
ISO kod držača	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Veličina drške	20 mm
Rezervni dio	259981 2
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 2	259981 2
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/12 mm	251113 20/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/12 mm	250019 20/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/11 mm	250611 20/11