

Garnitura držača za tokarenje, lijeva, Vel. drške/veličina pločice: 12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265131 12
GTIN	4045197941817
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Veličina drške	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Ukupna duljina L	80 mm
ISO kod držača	SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Duljina glave L ₁	13 mm
Duljina glave L ₁	17 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Rezervni dio	269981 1
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijeva

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 1	269981 1
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 12/07 mm	260309 12/07
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 12/09 mm	260707 12/09
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 12/09 mm	260007 12/09