

**Garnitura držača za tokarenje, desna, Vel. drške/veličina pločice: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265130 16
GTIN	4045197941787
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Ukupna duljina L	100 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
ISO kod držača	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Duljina glave L ₁	17 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Duljina glave L ₁	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Veličina drške	16 mm
Rezervni dio	269981 2
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desna

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 2	269981 2
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 16/09 mm	260006 16/09
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 16/11 mm	260308 16/11