

**Garnitura držača za tokarenje, desna, Vel. drške/veličina pločice: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265130 25
GTIN	4045197941800
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	20 mm
Duljina glave L ₁	21,5 mm
Duljina glave L ₁	25 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Veličina drške	25 mm
Rezervni dio	269981 3
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desna

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 3	269981 3
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/12 mm	260706 25/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/12 mm	260006 25/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/11 mm	260308 25/11