

Garnitura držača za tokarenje, lijeva, Vel. drške/veličina pločice: 25mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265131 25
GTIN	4045197941848
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Duljina glave L ₁	21,5 mm
Duljina glave L ₁	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
ISO kod držača	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Veličina drške	25 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Rezervni dio	269981 3
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijeva
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 3	269981 3
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/12 mm	260007 25/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/11 mm	260309 25/11
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/12 mm	260707 25/12