

**Garnitura držača za tokarenje, lijeva, Vel. drške/veličina pločice: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265131 16
GTIN	4045197941824
Razred artikla	29W

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	100 mm
Veličina drške	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
ISO kod držača	SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
Duljina glave L <sub>1</sub>	17 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	27 mm
Rezervni dio	269981 2
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijeva

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 2	269981 2
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 16/11 mm	260309 16/11
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 16/09 mm	260007 16/09