

**Garnitura držača za tokarenje, lijevi, veličina drške: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255131 25
GTIN	4045197941763
Razred artikla	29W

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Veličina drške	25 mm
ISO kod držača	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Duljina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Rezervni dio	259981 3
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 3	259981 3
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/15 mm	250611 25/15
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/16 mm	250019 25/16
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/12 mm	251113 25/12