

**Garnitura držača za tokarenje, desna, Vel. drške/veličina pločice: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265130 12
GTIN	4045197941770
Razred artikla	29W

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
ISO kod držača	SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Duljina glave L <sub>1</sub>	13 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	17 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	16 mm
Veličina drške	12 mm
Rezervni dio	269981 1
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desna

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 1	269981 1
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 12/09 mm	260706 12/09
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 12/07 mm	260308 12/07
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 12/09 mm	260006 12/09