

Garnitura držača za tokarenje, lijeva, Vel. drške/veličina pločice: 20mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265131 20
GTIN	4045197941831
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	17 mm
Duljina glave L ₁	20,5 mm
Duljina glave L ₁	27 mm
Ukupna duljina L	125 mm
ISO kod držača	SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
Rezervni dio	269981 2
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijeva

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 2	269981 2
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/12 mm	260707 20/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/09 mm	260007 20/09
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 20/11 mm	260309 20/11