

Garnitura držača za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265110 25
GTIN	4045197941930
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Rezervni dio	269981 5
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 5	269981 5
Držać za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/12 mm	260006 25/12
Držać za tokarenje veličina drške / pločice 25/12 mm	260000 25/12