

**Garnitura držača za tokarenje, lijevo, Vel. drške/veličina pločice: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265111 25
GTIN	4045197941961
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	SCLCL 2525M12; SCSCCL 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Rezervni dio	269981 5
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 5	269981 5
Držač za tokarenje veličina drške / pločice 25/12 mm	260001 25/12
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/12 mm	260007 25/12