

**Garnitura držača za tokarenje, lijevi, veličina drške: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255111 25
GTIN	4045197941909
Razred artikla	29W

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	33 mm
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina drške	25 mm
Rezervni dio	259981 6
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 6	259981 6
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/16 mm	250025 25/16
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/16 mm	250019 25/16