

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB8630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pmaks} = 4\text{mm}$ .

**Tehnički opis**

Tip	INOX
Posmak $f_z$ po zubu	0,22 mm
Debljina pločica	5,56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEMT 1305 AGSR
Vrsta	HB8630
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		