

Garant**Ekscentrična čahura, ØD3: 40Lmm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 290393 40L |
| GTIN | 4045197997234 |
| Razred artikla | 29K |

Opis**Izvedba:**

S područjem podešavanja od maksimalno $\pm 0,5$ mm.

Oznaka na skali odgovara 0,03 mm.

Upotreba:

Za fino podešavanje držača graničnika utora i profila na tokarilicama bez Y osi.

Odgovara:

Držač za izradu profila br. 290330 – 290359.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|---------------------|
| L_2 | 80 mm |
| L_1 | 95 mm |
| $\varnothing D_2$ | 55 mm |
| za $\varnothing D_s$ | 32 mm |
| Vrsta proizvoda | Ekscentrična čahura |

