



ECO držač za rovašenje univerzalni, Veličina drške: 8 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290035 8
GTIN	4030741290657
Razred artikla	29I

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Napomena:

Potrebno je namjestiti visinu vrha.

za profil nazubljenog kotačića: RAA 1×AA

za \varnothing nazubljenog kotačića d_1 : 15 mm

za širinu nazubljenog kotačića b: 4 mm

za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2 : 4 mm

Radno područje: 3 - 20 mm

Klin: 299911 2

Tehnički opis

Klin	299911 2
Širina drške	8 mm
Visina drške	8 mm
za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2	4 mm
Radno područje	3 - 20 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	4 mm
za \varnothing nazubljenog kotačića d_1	15 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 1×GV30°

za profil nazubljenog kotačića	RGV30° 1×GE30°
za profil nazubljenog kotačića	RBR 1×BL
za profil nazubljenog kotačića	RBL 1×BR
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×AA
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje