

**Pločica za odrezivanje neutralna, HBX25, širina utora w: 2,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273010 2,2
GTIN	4045197942319
Razred artikla	22D

Opis**Upotreba:**

Samo u kombinaciji s mačem za odrezivanje br. 273000.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,07 mm/okr
Rezni materijal	HM
Širina utora w	2,2 mm
Prevlaka	TiN
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HBX25
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
GG(G)	prikladno	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
suho	prikladno		