

**Pločica za odrezivanje neutralna, HBX25, širina utora w: 3,1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273010 3,1
GTIN	4045197942326
Razred artikla	22D

**Opis****Upotreba:**

Samo u kombinaciji s mačem za odrezivanje br. 273000.

**Tehnički opis**

Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/okr
Rezni materijal	HM
Širina utora w	3,1 mm
Prevlaka	TiN
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HBX25
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	M
GG(G)	prikladno	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
suho	prikladno		