

Garant

Držač za glodače glave cilindrični, s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 300, Ø trna d1: 16mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301139 16
GTIN	4045197942241
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	17 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
Ø D ₂	38 mm
Prihvat	SK 40 A = 300
Standard	DIN 6357

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža