

**Garant****Držać za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 200, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306712 16
GTIN	4045197942432
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S otvorom za Balluff/RFID čip.**
- **Povećana kontaktna površina na obodu.**

**Izvedba za prigušenje vibracija, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**

**Prednost:**

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

**Dodatni pribor:**

Specijalni ključ br. 309840, cijev rashladnog sredstva br. 309880.

**Napomena:**

Druge veličine dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	17 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 200

Standard	DIN 6357
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža