

Garant
Držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 200, Ø trna d1: 16mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 306714 16 |
| GTIN | 4045197942494 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S otvorom za Balluff/RFID čip.**
- **Povećana kontaktna površina na obodu.**

Izvedba za prigušenje vibracija, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, cijev rashladnog sredstva br. 309880.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|--------|
| Ø D ₂ | 38 mm |
| Ø trna d ₁ | 16 mm |
| Duljina klina glodalice L ₄ | 17 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 200 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 16 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Prihvat | HSK-A 100 A = 200 |
| Standard | DIN 6357 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | DIN 69882-3 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 6 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vibracija | prigušeno |
| Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |