

Garant

Držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 300, Ø trna d1: 27mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306715 27
GTIN	4045197942647
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S otvorom za Balluff/RFID čip.**
- **Povećana kontaktna površina na obodu.**

Izvedba za prigušenje vibracija, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, cijev rashladnog sredstva br. 309880.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	27 mm
Duljina klina glodalice L ₄	21 mm
Ø D ₂	58 mm
Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
Stezni Ø D ₁	27 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 300

Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža