

## Garant

**Držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 300, Ø trna d1: 32mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306715 32
GTIN	4045197942654
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S otvorom za Balluff/RFID čip.**
- **Povećana kontaktna površina na obodu.**

**Izvedba za prigušenje vibracija, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**

#### Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

#### Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

#### Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, cijev rashladnog sredstva br. 309880.

#### Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

### Tehnički opis

Ø D <sub>2</sub>	78 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	24 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 300

Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža