

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 40, navoj M × duljina L1:
M10X231****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301313 M10X231
GTIN	4045197942821
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:****Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.****Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	41 mm
Navoj M	M10×231
Korisna duljina L ₁	231 mm
Ø rupe D ₁	10,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	250 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	7 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo