



Laserski daljinomjer DISTO™, tip: X4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465550 X4
GTIN	7640110697870
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Plastično kućište otporno na udarce, s tipkovnicom sa simbolima za jednostavnu uporabu. Kvalitetne **leće Leica** u vrlo čvrstom **magnezijskom kućištu** otpornom na toplinu. Osvijetljeni i okretni zaslon u boji za optimalnu čitljivost. Power Range Technologie™ za mjerenja **do 150 m bez mete**. Klasa lasera 2, testirano prema ISO 16331-1. **Integrirani senzor nagiba od 360°** izravno prikazuje ukošenje objekta postavljanjem kućišta na objekt i omogućuje indirektno mjerenje visine. Multifunkcionalni završni dio za mjerenje iz kutova. Zaštićen od prskanja vode. Zahvaljujući gumenoj brtvi ne propušta prašinu. Zabrtvljena, periva tipkovnica. Robusna guma na prednjoj strani štiti optički dio i amortizira udarac pri padu s manjih visina. S **optičkim dalekozorom (4 X povećanje)** za mjerenje na velikim udaljenostima ili pod sunčevim sjajem.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Zaštitna torba i vezica za ruku. Uključujući 2x baterije br. 081561 vel. LR6.

Napomena:

Prijenos podataka putem usluge Bluetooth® Smart i na pametnom telefonu putem aplikacije Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednostavna izrada skica.

Tehnički opis

Doseg	150 m
IP-klasa zaštite	IP 65
Točnost mjerenja	±1,0 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
zbrajanje/oduzimanje	da
Prihvat	Bluetooth sučelje
Broj sadržanih baterija	2
Pozivanje zadnjih mjerenja	da
Navoj stativa	1/4 UNC col
Senzor za nagib	360 stupanj
Izračun površine i volumena	da
Opskrba energijom	081561 LR6
višenamjenski završni element	da
Duljina	132 mm
Težina	184 g
Visina	29 mm
Digitalni tražioc sa zumiranjem	4x
širina	56 mm
neizravno mjerenje (Pitagora)	da
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	mm / cola
Razred lasera prema IEC 825-1	2
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6

081561 LR6