

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom antivibracijski, HSK-A 63, navoj M
× duljina L1: M10X224****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 307038 M10X224 |
| GTIN | 4045197942890 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

S rupom za RFID/Baluff čip. Konusna izvedba. **Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom**

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Produžetak art. 301342, redukcijski dio art. 301344, cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Densimet držači odnosno nastavci za glodače glave s navojnom drškom br. 301374 – 301379 i br. 301361 – 301368.

Duljina izboja A-dimenzija: 250 mm

Ø rupe D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Vanjski Ø D: 40 mm

Korisna duljina L₁: 224 mm

L₂: 5 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------|-------|
| Vanjski Ø D | 40 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 250 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Navoj M | M10×224 |
| Ø rupe D ₁ | 10,5 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 224 mm |
| Prihvat | HSK-A 63 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vibracija | prigušeno |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |