



## Laserski daljinomjer DISTO™, tip: X4SET



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Razred artikla	47C

### Opis

#### Izvedba:

Plastično kućište otporno na udarce, s tipkovnicom sa simbolima za jednostavnu uporabu. Kvalitetne **leće Leica** u vrlo čvrstom **magnezijskom kućištu** otpornom na toplinu. Osvijetljeni i okretni zaslon u boji za optimalnu čitljivost. Power Range Technologie™ za mjerenja **do 150 m bez mete**. Klasa lasera 2, testirano prema ISO 16331-1. **Integrirani senzor nagiba od 360°** izravno prikazuje ukošenje objekta postavljanjem kućišta na objekt i omogućuje indirektno mjerenje visine. Multifunkcionalni završni dio za mjerenje iz kutova. Zaštićen od prskanja vode. Zahvaljujući gumenoj brtvi ne propušta prašinu. Zabrtvljena, periva tipkovnica. Robusna guma na prednjoj strani štiti optički dio i amortizira udarac pri padu s manjih visina. S **optičkim dalekozorom (4 X povećanje)** za mjerenje na velikim udaljenostima ili pod sunčevim sjajem.

**Prostorno mjerenje s tehnologijom mjerenja od točke do točke (P2P)**. Ujedno i nedostupnih točaka. Ako se koristi aplikacija DISTO™ Plan nacrti s dimenzijama se mogu izvesti u obliku CAD datoteke.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Zaštitna torba i vezica za ruku. Uključujući 2× baterije br. 081561 vel. LR6.

Uključujući adapter za stativ DST360, stativ TRI120 i kovčeg.

**Napomena:**

Prijenos podataka putem usluge Bluetooth® Smart i na pametnom telefonu putem aplikacije Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednostavna izrada skica.

## Tehnički opis

Opskrba energijom	081561 LR6
Točnost mjerenja	±1,0 mm
Navoj stativa	1/4 UNC col
Izračun površine i volumena	da
Broj sadržanih baterija	2
IP-klasa zaštite	IP 54
Doseg	150 m
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
zbrajanje/oduzimanje	da
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
Pozivanje zadnjih mjerenja	da
Senzor za nagib	360 stupanj
Visina	29 mm
Digitalni tražioc sa zumiranjem	4x
neizravno mjerenje (Pitagora)	da
Težina	184 g
Duljina	132 mm
Prihvat	Bluetooth sučelje
višenamjenski završni element	da
širina	56 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	mm / cola
Razred lasera prema IEC 825-1	2
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka

---

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6

081561 LR6