

**Garant****Držać za glodače glave s navojnom drškom, SK 40, navoj M × duljina L1:  
M16X231****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301313 M16X231
GTIN	4045197942852
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:****Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.****Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

L <sub>2</sub>	7,5 mm
Ø rupe D <sub>1</sub>	17 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	250 mm
Navoj M	M16×231
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	231 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo