



Laserski daljinomjer DISTO™, tip: X3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465550 X3
GTIN	7640110697047
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Plastično kućište otporno na udarce, s tipkovnicom sa simbolima za jednostavnu uporabu. Kvalitetne **leće Leica** u vrlo čvrstom **magnezijskom kućištu** otpornom na toplinu. Osvijetljeni i okretni zaslon u boji za optimalnu čitljivost. Power Range Technologie™ za mjerenja **do 150 m bez mete**. Klasa lasera 2, testirano prema ISO 16331-1. **Integrirani senzor nagiba od 360°** izravno prikazuje ukošenje objekta postavljanjem kućišta na objekt i omogućuje indirektno mjerenje visine. Multifunkcionalni završni dio za mjerenje iz kutova. Zaštićen od prskanja vode. Zahvaljujući gumenoj brtvi ne propušta prašinu. Zabrtvljena, periva tipkovnica. Robusna guma na prednjoj strani štiti optički dio i amortizira udarac pri padu s manjih visina.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Zaštitna torba i vezica za ruku. Uključujući 2× baterije br. 081561 vel. LR6.

Napomena:

Prijenos podataka putem usluge Bluetooth® Smart i na pametnom telefonu putem aplikacije Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednostavna izrada skica.

Tehnički opis

Duljina	132 mm
zbrajanje/oduzimanje	da
Pozivanje zadnjih mjerenja	da
Težina	184 g
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	081561 LR6
višenamjenski završni element	da
neizravno mjerenje (Pitagora)	da
Točnost mjerenja	±1,0 mm
Senzor za nagib	360 stupanj
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Navoj stativa	1/4 UNC col
Prihvat	Bluetooth sučelje
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
Broj sadržanih baterija	2
Izračun površine i volumena	da
Doseg	150 m
širina	56 mm
Visina	29 mm
Seriya	DISTO™
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	mm / cola
Razred lasera prema IEC 825-1	2
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6

081561 LR6

