

Garant

Držač za glodače glave s navojnom drškom antivibracijski, HSK-A 63, navoj M × duljina L1: M16X224



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307038 M16X224
GTIN	4045197942975
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

S rupom za RFID/Baluff čip. Konusna izvedba. **Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom**

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Produžetak art. 301342, redukcijski dio art. 301344, cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Densimet držači odnosno nastavci za glodače glave s navojnom drškom br. 301374 – 301379 i br. 301361 – 301368.

Duljina izboja A-dimenzija: 250 mm

Ø rupe D₁: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Vanjski Ø D: 40 mm

Korisna duljina L₁: 224 mm

L₂: 5 mm

Tehnički opis

L ₂	5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	250 mm

Navoj M	M16x224
Ø rupe D ₁	17 mm
Ø D ₂	29 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Korisna duljina L ₁	224 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo